

**Garant****CC.T 09T302, Laji: CB7010**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 09T302 CB7010 Laji: CB7010  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 240 m/min
Oheiskäyttö	M
Nirkon säde	0,2 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	70 - 180 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM
Laji	CB7010
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä