

**DNMG 150604, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250796 CA6525
GTIN	4960664471737
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DNMG 150604 CA6525 Laji: CA6525  
lastunmurtaja: MS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,7 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 220 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	MS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 220 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,7 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä