

**Garant****CC.T 060202, Laji: HB7310****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260140 HB7310
GTIN	4045197667649
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	AM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä