


**KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 24,5mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	236635 24,5
GTIN	4047109099616
Tuoteluokka	24P

**Kuvaus**
**Malli:**

- **Erytisen valmistusmenetelmän johdosta erittäin suuret lastu-urat ja hyvin suuri jäykkyys.**
- **Erytinen kääntöterien asetus: poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (normaalitapauksessa ± 0,1 mm).**
- **Sisäjähdytys suoraan terille (erittäin tarkka mitoitus soveltuu minimivoiteluun).**
- **3 - 10 baarin paine on jäähdytysaineelle riittävä.**
- **Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.**
- **Sivuttaissiirretty poraus: Ø-riippuvainen 1,5 mm saakka.**

**Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236740 – 237080.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

**Huomautus:**

- **Huomio! Poran ulostulossa irtoaa levy. Tapaturmavaara pyörivien työkappaleiden kohdalla! Huolehdi suojoimenpiteistä.**
- **Pyynnöstä – vastapäivään lastuava; – 2×D, – muut Ø;– erikoismallit,– vääntöväärätelyn vaimennin ABS:lle värinättömään työstöön, pitkä kestoikä ja alhainen melutaso.**

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304 18-...
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Terien lkm Z	1
Hyötypituus L <sub>1</sub>	75 mm
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään Ø	25,5 mm
Sarja	KUB Trigon®
Nimellis-Ø D	24,5
Maksimaalinen säätöraja V <sub>max</sub>	0,5 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	110 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP