

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 26mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236650 26 |
| GTIN | 4047109025585 |
| Tuoteluokka | 24L |

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 040304 |
|----------------------|-------------|

| | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Keskityskärjen koko | 26 |
| Perusrungon koko | 26 |
| Terien lkm Z | 1 |
| Ruuvi perusrunkoon | 239652 6IP2 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239655 8IP3 (1,28 Nm) |
| Sarja | KUB Centron® |
| Nimellis-Ø D | 26 |
| Poran käyttö | Keskiöporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1 | 239655 8IP1 |
| KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm | 236653 26 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP |
| KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26 | 236655 26 |
| KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm | 236652 26 |
| KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26 | 236656 26 |
| KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm | 236654 26 |
| KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 26 | 236657 26 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP | 239655 6IP |