

Garant**CC.T 09T302, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260148 HB7020
GTIN	4045197698841
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T302 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Pääkäyttöalue	P

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä