


**DNMG 150604, Laji: KW10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250796 KW10
GTIN	4960664224371
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150604 KW10 Laji: KW10
lastunmurtaja: AH
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 400 m/min
lastunmurtaja	AH
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 3,5 mm

Laji	KW10
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä