


KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 34mm


Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236635 34 |
| GTIN | 4047109099753 |
| Tuoteluokka | 24P |

Kuvaus

Malli:

- Erityisen valmistusmenetelmän johdosta erittäin suuret lastu-urat ja hyvin suuri jäykkyys.
- Erityinen kääntöterien asetus: poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (normaalitapauksessa $\pm 0,1$ mm).
- Sisäjähdytys suoraan terille (erittäin tarkka mitoitus soveltuu minimivoiteluun).
- 3 - 10 baarin paine on jäähdytysaineelle riittävä.
- Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
- Sivuttaissiirretty poraus: Ø-riippuvainen 1,5 mm saakka.

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236740 – 237080.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

- **Huomio! Poran ulostulossa irtoaa levy. Tapaturmavaara pyörivien työkappaleiden kohdalla! Huolehdi suojaomenteista.**
- **Pyynnöstä – vastapäivään lastuava; – 2×D, – muut Ø;– erikoismallit,– vääntöväärähtelyn vaimennin ABS:lle värinättömään työstöön, pitkä kestoikä ja alhainen melutaso.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------|
| ABS® varren Ø D _s | 50 mm |
| Terien lkm Z | 1 |
| sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään Ø | 35 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 24-... |
| Hyötypituus L_1 | 102 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Sarja | KUB Trigon® |
| Nimellis-Ø D | 34 |
| Maksimaalinen säätöraja V_{max} | 0,5 mm |
| Ulkonema L_A | 142 mm |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D |
| Varsi | ABS |
| Poran käyttö | Keskiöporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | viistoporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | Päällekkäinporaus |
| Poran käyttö | Viisto ulostulo |
| Poran käyttö | Viistoporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2 | 239652 8IP2 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP | 674252 8IP |