

HEDI

Kaapelikela, Tyyppi: 15N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081194 15N
GTIN	4003644016990
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Kaapelikela, **ohjattu sisään- ja uloskelausautomaatiikka, monta lukitusporrasta joka kierroksella**. Erittäin kestävä, umpinainen **muovikotelo**. Terminen **ylikuumenemissuoja**, kestävä H07RN-F neopreenikaapeli, pistokeliitäntä. Helppo seinä- tai kattokiinnitys, **kääntöalue 150°**.

Käyttö:

Parannettu ergonomia vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun kaapelit eivät kiemurtele lattialla.

Huomautus:

Jousipalautteiset letkukelat, katso nro 080066–080079.

Tekninen kuvaus

Kaapeliluokka	H07RN-F
tyyppi	15N
Kaapelin materiaali	Neopreeni
Kaapelin pituus	15 m
Leveys	185 mm
Pituus	325 mm

Kaapelin rakenne	3G1,5
Nimellisteho avattuna	2000 (16 A) W
Korkeus	275 mm
Kotelon materiaali	muovi
Nimellisjännite	250 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotetyyppi	Kaapelikela