

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 38mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 38
GTIN	4047109025707
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

Keskityskärjen koko	26
---------------------	----

Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Perusrungon koko	33
Ruuvi perusrunkoon	239655 15IP1
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	38
tuuma-Ø	1 1/2 tuuma
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239655 15IP1
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26	236655 26
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 26	236657 26
KOMET®-perusrunko Ø DC 33 mm	236652 33
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2	239655 8IP2
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26	236656 26
KOMET®-perusrunko Ø DC 33 mm	236653 33
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP	674252 8IP

KOMET®-perusrunko Ø DC 33 mm

236654 33