

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 28
GTIN	4047109025608
Tuoteluokka	24L

**Kuvaus****Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

**Käyttö:**

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

**Sopii:**

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

**Toimituksen sisältö:**

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

**Tekninen kuvaus**

Keskityskärjen koko	26
---------------------	----

Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Ruuvi perusrunkoon	239652 6IP2
Perusrungon koko	26
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	28
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26	236655 26
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26	236656 26
KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm	236654 26
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP	239655 6IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm	236652 26
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239655 8IP1
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 26	236657 26
KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm	236653 26