

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 39mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 39
GTIN	4047109025387
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
----------------------	-------------

Ruuvi perusrunkoon	239655 15IP1
Perusrungon koko	33
Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Keskityskärjen koko	26
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	39
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 26	236657 26
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26	236655 26
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2	239655 8IP2
KOMET®-perusrunko Ø DC 33 mm	236653 33
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239655 15IP1
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26	236656 26
KOMET®-perusrunko Ø DC 33 mm	236652 33
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP	239655 15IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 33 mm	236654 33