

Jatkokaapeli maihin F, B, PL ja CZ., 250 V, Tyyppi: 15B



Tilaustiedot

Tilausnumero	081183 15B
GTIN	4003644002214
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44).

Pistorasiat **maita F, B, PL ja CZ** varten. **Erittäin joustava PU-panssarikaapeli H07BQ-F 5G2,5.**
Ankariin olosuhteisiin, öljyn- ja haponkestävä, sileä, kulumisenkestävä pinta.

Erittäin joustava PU-panssarikaapeli H07BQ-F 3G1,5.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisään tunkeutumisesta vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Kaapelin pituus	15 m
Kaapeliluokka	H07BQ-F
Soveltuu maihin	F, B, PL, CZ
tyyppi	15B
Kaapelin materiaali	Panssarikaapeli
Kaapelin rakenne	3G1,5
IP-suojausluokka	IP 44
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Pistoketyyppi, tulo	E
Tuotenimen määrite	250 V
Verkköjännite	250 V
Tuotetyyppi	Jatkokaapeli

Tarvikkeet

CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi L	081191 L
CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi S	081191 S
CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi XL	081191 XL