

 KOMET**KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 36mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236635 36
GTIN	4047109099777
Tuoteluokka	24P

Kuvaus**Malli:**

- Erityisen valmistusmenetelmän johdosta erittäin suuret lastu-urat ja hyvin suuri jäykkyys.
- Erityinen kääntöterien asetus: poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (normaalitapauksessa $\pm 0,1$ mm).
- Sisäjähdytys suoraan terille (erittäin tarkka mitoitus soveltuu minimivoiteluun).
- 3 - 10 baarin paine on jäähdytysaineelle riittävä.
- Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
- Sivuttaissiirretty poraus: Ø-riippuvainen 1,5 mm saakka.

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236740 – 237080.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

- **Huomio! Poran ulostulossa irtoaa levy. Tapaturmavaara pyörivien työkappaleiden kohdalla! Huolehdi suojaomenteista.**
- **Pyynnöstä – vastapäivään lastuava; – 2×D, – muut Ø;– erikoismallit,– vääntöväärähtelyn vaimennin ABS:lle värinättömään työstöön, pitkä kestoikä ja alhainen melutaso.**

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	108 mm
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään Ø	37 mm
ABS® varren Ø D _s	50 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304 24-...
Sarja	KUB Trigon®
Nimellis-Ø D	36
Maksimaalinen säätöraja V_{max}	0,5 mm
Ulkonema L_A	148 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2	239652 8IP2