

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 40
GTIN	4047109025714
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- **Työstövarma 8 (9)×D asti.**
- **Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.**
- **Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.**
- **Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.**

Käyttö:

- **Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.**
- **Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.**
- **Kääntöterä nro 236740 – 237080.**

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
----------------------	-------------

Keskityskärjen koko	40
Terien lkm Z	1
Perusrungon koko	40
Ruuvi perusrunkoon	239655 20IP1
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	40
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

KOMET®-perusrunko Ø DC 40 mm	236652 40
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 40	236657 40
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 40 mm	236653 40
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP1	239655 20IP1
KOMET®-perusrunko Ø DC 40 mm	236654 40
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2	239655 8IP2
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239655 20IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 40	236656 40
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 40	236655 40