

**DNMG 150608, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250797 SW05
GTIN	4960664629732
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 SW05 Laji: SW05
lastunmurtaja: MU
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	Ti
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	MU

Laji	SW05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä