

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 50
GTIN	4047109081635
Tuoteluokka	24L

**Kuvaus****Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

**Käyttö:**

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

**Sopii:**

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

**Toimituksen sisältö:**

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	1
--------------	---

Kääntöterä-ruuvisarja	239655 10IP (2,8 Nm)
Perusrungon koko	46
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304
Ruuvi perusrunkoon	239655 20IP
Keskityskärjen koko	46
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	50
tuuma-Ø	1 31/32 tuuma
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 20IP	239655 20IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 46	236655 46
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 46 mm	236653 46
KOMET®-perusrunko Ø DC 46 mm	236652 46
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 46	236656 46
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 10IP	239655 10IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 46 mm	236654 46
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 20IP2	239655 20IP2

KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppe 46

236657 46