

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 30
GTIN	4047109025622
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- **Työstövarma 8 (9)×D asti.**
- **Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.**
- **Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.**
- **Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.**

Käyttö:

- **Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.**
- **Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.**
- **Kääntöterä nro 236740 – 237080.**

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304
----------------------	-------------

Ruuvi perusrunkoon	239652 6IP2
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Perusrungon koko	26
Terien lkm Z	1
Keskityskärjen koko	26
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	30
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26	236655 26
KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm	236652 26
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP	239655 6IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 26	236657 26
KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm	236653 26
KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm	236654 26
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26	236656 26
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239655 8IP1