

**VNMG 160404, Laji: SW05****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251752 SW05   |
| GTIN         | 4960664629923 |
| Tuoteluokka  | 25E           |

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| lastunmurtaja                   | MQ                   |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 50 - 140 m/min       |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,2 - 1 mm           |
| Nirkon säde                     | 0,4 mm               |
| Pääkäyttöalue                   | Ti                   |
| Koneistusehto                   | jatkuva              |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,3 mm/kierr, |
| Laji                            | AV05                 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely          |
| Lastuava aine                   | KM                   |
| ISO-koodi-kääntöterä            | VNMG 160404          |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                    |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä