

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 21
GTIN	4047109293397
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 030204
----------------------	-------------

Ruuvi perusrunkoon	239655 8IP
Keskityskärjen koko	20
Terien lkm Z	1
Perusrungon koko	20
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 6IP (1,01 Nm)
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	21
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 20	236657 20
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 20	236655 20
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1	239655 6IP1
KOMET®-perusrunko Ø DC 20 mm	236654 20
KOMET®-perusrunko Ø DC 20 mm	236652 20
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 20	236656 20
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP	239655 8IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 20 mm	236653 20
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP	239655 6IP