

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 41 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 41
GTIN	4047109025721
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

Ruuvi perusrunkoon	239655 20IP1
--------------------	--------------

Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Perusrungon koko	40
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Keskityskärjen koko	40
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	41
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET®-perusrunko Ø DC 40 mm	236653 40
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 40	236655 40
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 40	236657 40
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 40	236656 40
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP2	239655 8IP2
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 20IP1	239655 20IP1
KOMET®-perusrunko Ø DC 40 mm	236654 40
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 20IP	239655 20IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 40 mm	236652 40