

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 51mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 51
GTIN	4047109081642
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239655 10IP (2,8 Nm)
-----------------------	----------------------

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304
Perusrungon koko	46
Terien lkm Z	1
Keskityskärjen koko	46
Ruuvi perusrunkoon	239655 20IP
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	51
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET®-perusrunko Ø DC 46 mm	236653 46
KOMET®-perusrunko Ø DC 46 mm	236654 46
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 46	236656 46
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 46	236655 46
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP2	239655 20IP2
KOMET®-perusrunko Ø DC 46 mm	236652 46
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP	239655 10IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239655 20IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 46	236657 46