

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 31 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 31
GTIN	4047109025639
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
--------------	---

Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Perusrungon koko	26
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304
Ruuvi perusrunkoon	239652 6IP2
Keskityskärjen koko	26
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	31
tuuma-Ø	1 7/32 tuuma
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 26	236657 26
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26	236655 26
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 26	236656 26
KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm	236654 26
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm	236652 26
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP	239655 6IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239655 8IP1
KOMET®-perusrunko Ø DC 26 mm	236653 26