

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 55mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 55
GTIN	4047109081680
Tuoteluokka	24L

**Kuvaus****Malli:**

- **Työstövarma 8 (9)×D asti.**
- **Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.**
- **Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.**
- **Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.**

**Käyttö:**

- **Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.**
- **Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.**
- **Kääntöterä nro 236740 – 237080.**

**Sopii:**

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

**Toimituksen sisältö:**

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi perusrunkoon	239655 20IP2
--------------------	--------------

Perusrungon koko	55
Keskityskärjen koko	46
Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 15IP (6,3 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 080404
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	55
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

KOMET®-perusrunko Ø DC 55 mm	236652 55
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 46	236655 46
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP2	239655 20IP2
KOMET®-perusrunko Ø DC 55 mm	236654 55
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 55 mm	236653 55
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 46	236656 46
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 46	236657 46
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kirstysmomentti 1600 cNm

---

659957 1600