

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 52mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	236650 52
GTIN	4047109081659
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

Ruuvi perusrunkoon	239655 20IP
--------------------	-------------

Keskityskärjen koko	46
Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 10IP (2,8 Nm)
Perusrungon koko	46
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	52
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 46	236656 46
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP2	239655 20IP2
KOMET®-perusrunko Ø DC 46 mm	236654 46
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 46	236657 46
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 46	236655 46
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP	239655 10IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 46 mm	236653 46
KOMET®-perusrunko Ø DC 46 mm	236652 46
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239655 20IP