

**DNMG 150612, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150612 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	PS
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä