

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 42mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 42
GTIN	4047109025738
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
--------------	---

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Ruuvi perusrunkoon	239655 20IP1
Perusrungon koko	40
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Keskityskärjen koko	40
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	42
tuuma-Ø	1 21/32 tuuma
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

KOMET®-perusrunko Ø DC 40 mm	236654 40
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 40	236655 40
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP1	239655 20IP1
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239655 20IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 40	236656 40
KOMET®-perusrunko Ø DC 40 mm	236652 40
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 40	236657 40
KOMET®-perusrunko Ø DC 40 mm	236653 40
Momenttiruuviväänin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP2

239655 8IP2