

**VNMG 160408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

VNMG 160408 CA510 Laji: CA510  
lastunmurtaja: PQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 180 - 590 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 590 m/min
Syöttö $f$	0,13 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	PQ
Nirkon säde	0,8 mm

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä