


KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 39mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	236635 39
GTIN	4047109099814
Tuoteluokka	24P

Kuvaus
Malli:

- Erityisen valmistusmenetelmän johdosta erittäin suuret lastu-urat ja hyvin suuri jäykkyys.
- Erityinen kääntöterien asetus: poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (normaalitapauksessa $\pm 0,1$ mm).
- Sisäjähdytys suoraan terille (erittäin tarkka mitoitus soveltuu minimivoiteluun).
- 3 - 10 baarin paine on jäähdytysaineelle riittävä.
- Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
- Sivuttaissiirretty poraus: Ø-riippuvainen 1,5 mm saakka.

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236740 – 237080.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

- **Huomio! Poran ulostulossa irtoaa levy. Tapaturmavaara pyörivien työkappaleiden kohdalla! Huolehdi suojaomenteista.**
- **Pyynnöstä – vastapäivään lastuava; – 2×D, – muut Ø;– erikoismallit,– vääntöväärähtelyn vaimennin ABS:lle värinättömään työstöön, pitkä kestoikä ja alhainen melutaso.**

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304 34-...
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään Ø	42 mm
ABS® varren Ø D _s	50 mm

Terien lkm Z	1
Hyötypituus L ₁	117 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Sarja	KUB Trigon®
Nimellis-Ø D	39
Maksimaalinen säätöraja V _{max}	1,5 mm
Ulkonema L _A	167 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 10IP1	239652 10IP1
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 10IP	239652 10IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8