

HOLEX®**DNMG 110408 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250803 HBX130
GTIN	4045197663535
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 110408 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 5 mmSyöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MM
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Pääkäyttöalue	M
Laji	HBX130

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	Sisäorvauspidin
Sarja	eco-QT-/eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	QuickTurn-kääntöteränpitimet
Sarja	Teräpää
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Kääntöteräjärjestys	Neutraali