

**Garant****CCGT 120402, Laji: HB7310**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 120402
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä