



Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: M12BDD2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta** ja **kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.

- **Vähän huoltoa kaipaava, 4-napainen DC-moottori, suuri vääntömomentti.**
- **REDLINK™-elektroniikka – turvallista kuormituksen hallintaa ylikuormasuojalla, pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.**
- **Pituus vain 185 mm.**
- **19-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras.**

Etu:

Hyvin pienikokoinen, pituus vain 185 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 12 V / 2,0 Ah litiumioniakku, laturi, vyöklipsi, HD-Box.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numerosta 073814; 073815, 073829 ja 073840.

Tekninen kuvaus

kierukaporan enimmäis-Ø, puu	22 mm
Tyypillinen käyttö	Medium
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 400 min ⁻¹
Moottorin rakenne	4-napainen moottori
enimmäisvääntömomentti kova	30 Nm
Akkukapasiteetti	2 Ah
Paino	1,2 kg
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 10 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1500 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	M12BDD-202C
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
akun jännite	12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	puu
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin

Tarvikkeet

Kulmaporauslaite Tyyppi OSD2	073920 OSD2
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12	073814 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC

Kulmaporauslaite Tyyppi WB1

073920 WB1