

**Garant****CC.T 09T308, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260152 HB7020
GTIN	4045197698865
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CC.T 09T308 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,

lastunmurtaja	SM
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä