

**CCMT 060204, Laji: CA510**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Tuoteluokka	25E

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 450 m/min
lastunmurtaja	GK
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä