

**Garant****CC.T 120404, Laji: CB7010**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260158 CB7010
GTIN	4045197668271
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 120404 CB7010 Laji: CB7010  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Oheiskäyttö	M
Pääkäyttöalue	P

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 240 m/min
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	70 - 180 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	CB7010
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä