

**VNMG 160408, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251754 SW05
GTIN	4960664629930
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

VNMG 160408 SW05 Laji: SW 05  
lastunmurtaja: MQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 140 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min
lastunmurtaja	MQ
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	Ti

Laji	SW 05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä