

**VNMG 160404, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251752 CA510
GTIN	4960664700066
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 590 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	PQ
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä