

**VNMG 160404, Laji: CA4515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	K
lastunmurtaja	STD
Syöttö f	0,05 - 0,7 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 360 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,75 - 3 mm
Laji	CA4515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä