

Garant**CC.T 120408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120408 HB7020 Laji: HB7020

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mmSyöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Pääkäyttöalue	P

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä