

HOLEX®**VNMG 160404 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VNMG 160404 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastuamissyvyys a_p : 0,75 - 3,5 mm

Syöttö f : 0,08 - 0,45 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PM
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,75 - 3,5 mm
Syöttö f	0,08 - 0,45 mm/kierr,
Laji	HBX020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	SisäSORVAUSpidin
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Kääntöteräjärjestys	Neutraali