

**VNMG 160404, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 220 m/min
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	MQ
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä