

HOLEX®**VNMG 160404 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VNMG 160404 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys a_p : 0,75 - 4 mm

Syöttö f : 0,08 - 0,35 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,75 - 4 mm
lastunmurtaja	MM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,08 - 0,35 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Laji	HBX130

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	SisäSORVAUSpidin
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Kääntöteräjärjestys	Neutraali