

**CCMT 060204, Laji: CA6525**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
lastunmurtaja	GK
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä