

Garant**Micro-avarruspää Digitaalinen Ø 0,3 - 19,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237498
GTIN	4045197816443
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:****Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva, noniuksella 0,002 mm Ø:sta.****Digitaaliset** avarruspäät, joissa **ylimääräinen, tarkka lukumahdollisuus** tarkkuudella **0,001 mm Ø digitaaliselta näyttöyksiköltä nro 237601** (tilattava erikseen).

Ø-säädössä vain hyvin pieni suunnanvaihtoepätarkkuus suoramittauksen ansiosta.

Käyttö:

Sis. leikkuupalan 237621, sovittimen nro 237624 ja leikkuuterän nro 237625.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	32 mm
varren Ø D ₂	16 mm
Ø D ₃	7 mm
Ulko-Ø D ₁	32 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

