

Garant
Digitaalinen tarkkuuskarasarja, karapää Ø 9,75 – 88,1 mm, Liitäntä: BT40

Tilastiedot

Tilausnumero	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Tuoteluokka	29W

Kuvaus
Malli:

Digitaalinen karapää nro 237568, **digitaalinäyttö** nro 237601, poraustuurnat ja tarvikkeet laukussa.

Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm Ø:sta.

Ylimääräinen tarkka lukumahdollisuus 0,001 mm Ø:sta.

Ø-säädössä vain hyvin pieni suunnanvaihtoepätarkkuus suoramittauksen ansiosta.

Ø-alueille 9,75–88,1 mm

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-käântöterillä **tyyppi CC..0602...**

Toimituksen sisältö:

1 karapää: Nro 237568 BT40

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nro 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 käântöteränpidin sillalle: Nro 237564 06

1 käântöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

1 digitaalinen näyttöyksikkö: Nro 237601

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Sisäjähdytys: kyllä

Tekninen kuvaus

Liitântä	BT40
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

SisäSORVAUSPIDIN	237632
Säädettävä sisäSORVAUSPIDIN	237640
SisäSORVAUSPIDIN	237630
SisäSORVAUSPIDIN	237636
Kääntöteränpidin silloille	237565
SisäSORVAUSPIDIN	237634
Säädettävä sisäSORVAUSPIDIN	237642
CC.T 060204 Laji CU7010	260052 CU7010
Karanpää Ø 9,75 – 88,1 mm Liitântä BT40	237568 BT40
Näyttöyksikkö digitaalinen	237601
Sarja ilman kiinnitystä Ø 9,75 – 88,1 mm	237599