

**Garant****Micro-avarruspää Digitaalinen Ø 0,3 - 7,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237493
GTIN	4045197816436
Tuoteluokka	29W

**Kuvaus****Malli:****Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva, noniuksella 0,002 mm Ø:sta.****Digitaaliset** avarruspäät, joissa **ylimääräinen, tarkka lukumahdollisuus** tarkkuudella **0,001 mm Ø digitaaliselta näyttöyksiköltä nro 237601** (tilattava erikseen).

Ø-säädössä vain hyvin pieni suunnanvaihtoepätarkkuus suoramittauksen ansiosta.

**Käyttö:**

Sis. leikkuupalan 237621, sovittimen nro 237624 ja leikkuuterän nro 237625.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	4 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	25 mm
varren Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

