

**Garant**
**Digitaalinen tarkkuuskarasarja, karapää Ø 9,75 – 88,1 mm, Liitäntä: SK40**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	237567 SK40
GTIN	4045197816726
Tuoteluokka	29W

**Kuvaus**
**Malli:**

**Digitaalinen karapää** nro 237568, **digitaalinäyttö** nro 237601, poraustuurnat ja tarvikkeet laukussa.

**Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm Ø:sta.**

**Ylimääräinen tarkka lukumahdollisuus 0,001 mm Ø:sta.**

Ø-säädössä vain hyvin pieni suunnanvaihtoepätarkkuus suoramittauksen ansiosta.

**Ø-alueille 9,75–88,1 mm**

**Käyttö:**

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-käântöterillä **tyyppi CC..0602...**

**Toimituksen sisältö:**

1 karapää: Nro 237568 SK40

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nro 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 käântöteränpidin sillalle: Nro 237564 06

1 käântöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

1 digitaalinen näyttöyksikkö: Nro 237601

**Varaosa:**

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

**Suositus:**

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Sisäjähdytys: kyllä

---

**Tekninen kuvaus**

Liitämä	SK40
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

---

**Tarvikkeet**

Säädettävä sisäorvauspidin	237640
Kääntöteränpidin silloille	237565
CC.T 060204 Laji CU7010	260052 CU7010
Sisäorvauspidin	237636
Karanpää Ø 9,75 – 88,1 mm Liitämä SK40	237568 SK40
Sisäorvauspidin	237630
Sisäorvauspidin	237634
Sisäorvauspidin	237632
Säädettävä sisäorvauspidin	237642
Näyttöyksikkö digitaalinen	237601
Sarja ilman kiinnitystä Ø 9,75 – 88,1 mm	237599