

Garant
Tarkkuuskarasarja Ø 9,75–30,1 mm, Liitäntä: HW63

Tilaustiedot

Tilausnumero	237566 HW63
GTIN	4045197816672
Tuoteluokka	29W

Kuvaus
Malli:

Digitaalinen karapää nro 237568, **digitaalinäyttö** nro 237601, poraustuurnat ja tarvikkeet laukussa.

Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm Ø:sta.

Ylimääräinen tarkka lukumahdollisuus 0,001 mm Ø:sta.

Ø-säädössä vain hyvin pieni suunnanvaihtoepätarkkuus suoramittauksen ansiosta.

Ø-alueille 9,75–30,1 mm

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä **tyyppi CC..0602...**

Toimituksen sisältö:

1 karapää: Nro 237568 HW63

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nro 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06

1 kääntöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

1 digitaalinen näyttöyksikkö: Nro 237601

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Sisäjähdytys: kyllä

Tekninen kuvaus

Liitäntä	HW63
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081557 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Paristotyyppi	LR3
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

Kääntöteränpidin silloille	237565
SisäSORVAUSpidin	237632
SisäSORVAUSpidin	237634
SisäSORVAUSpidin	237636
CC.T 060204 Laji CU7010	260052 CU7010
Karanpää Ø 9,75 – 88,1 mm Liitäntä HW63	237568 HW63
SisäSORVAUSpidin	237630
Sarja ilman kiinnitystä Ø 9,75–164 mm	237598
Näyttöyksikkö digitaalinen	237601