

**VNMG 160408, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VNMG 160408 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: MS
Lastuamissyvyys a_p : 0,75 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,75 - 2,5 mm
lastunmurtaja	MS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Pääkäyttöalue	M

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä