

**CC.T 09T304, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260196 CA6525
GTIN	4960664491827
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 09T304 CA6525 Laji: CA6525

lastunmurtaja: GK

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä